

Silikonový olej M 10000

Vysokoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	9500-11000 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,5 mN/m
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 320 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 10000	250 ml	R.4055.5
Silikonový olej M 10000	1 kg	R.4055.1
Silikonový olej M 10000	5 kg	R.4055.2
Silikonový olej M 10000	10 kg	R.4055.4
Silikonový olej M 10000	25 kg	R.4055.3