

Silikonový olej M 200

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	190-210 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,0 mN/m
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 310 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 200	1 kg	R.4030.1
Silikonový olej M 200	5 kg	R.4030.2
Silikonový olej M 200	10 kg	R.4030.3
Silikonový olej M 200	25 kg	R.4030.4