

Silikonový olej M 20000

Vysokoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	19000-21000 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,5 mN/m
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 320 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 20000	1 kg	R.4060.1
Silikonový olej M 20000	5 kg	R.4060.3
Silikonový olej M 20000	10 kg	R.4060.4
Silikonový olej M 20000	25 kg	R.4060.2