

Silikonový olej M 350

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	333-368 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 315 °C

Silikonový olej M 350**Technické parametry**

Povrchové napětí:	21,1 mN/m
-------------------	-----------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 350	250 ml	R.4035.6
Silikonový olej M 350	1 kg	R.4035.1
Silikonový olej M 350	2,5 kg	R.4035.5
Silikonový olej M 350	5 kg	R.4035.2
Silikonový olej M 350	10 kg	R.4035.4
Silikonový olej M 350	25 kg	R.4035.3

Silikonový olej MPH 350

farmaceutická kvalita

Technické parametry

IR spektrum:	vyhovuje
UV spektrum:	vyhovuje
Těžké kovy:	max. 0,0005 %

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 350	25 g	R.6825.1