

Silikonový olej M 5

Nízkoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	4,5-5,5 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,92-0,93 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	19,7 mN/m
Bod tání:	~ -100 °C
Bod vzplanutí:	~ 120 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 5	1 l	R.7844.1
Silikonový olej M 5	5 l	R.7844.2
Silikonový olej M 5	10 l	R.7844.3
Silikonový olej M 5	25 l	R.7844.4