

Silikonový olej M 50

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	45-55 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,96-0,97 g·cm ⁻³
Bod tání:	~ -60 °C
Bod vzplanutí:	~ 280 °C

Silikonový olej M 50**Technické parametry**

Povrchové napětí:	20,8 mN/m
-------------------	-----------

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 50	1 kg	R.4020.1
Silikonový olej M 50	5 kg	R.4020.4
Silikonový olej M 50	10 kg	R.4020.2
Silikonový olej M 50	25 kg	R.4020.3

Silikonový olej M 50 stabilizovaný

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 50 stabilizovaný	5 kg	R.4212.2
Silikonový olej M 50 stabilizovaný	25 kg	R.4212.1