

Silikonový olej M 500

Středně viskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	475-525 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,1 mN/m
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 315 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 500	250 ml	R.4040.5
Silikonový olej M 500	1 kg	R.4040.1
Silikonový olej M 500	5 kg	R.4040.2
Silikonový olej M 500	10 kg	R.4040.4
Silikonový olej M 500	25 kg	R.4040.3