

Silikonový olej M 5000

Vysokoviskózní

Technické parametry

Viskozita (25 °C):	4705-5250 mm ² /s
Hustota (25 °C):	0,97-0,98 g·cm ⁻³
Povrchové napětí:	21,3 mN/m
Bod tání:	~ -50 °C
Bod vzplanutí:	~ 320 °C

Popis	Balení	Katalogové číslo
Silikonový olej M 5000	1 kg	R.4050.1
Silikonový olej M 5000	5 kg	R.4050.2
Silikonový olej M 5000	10 kg	R.4050.3
Silikonový olej M 5000	25 kg	R.4050.4