

Sklo podložní se zabroušenými rohy

Rohy zabroušené pod úhlem 45° a hrany zabroušené pod úhlem 90° snižují riziko pořezání

- Myté podložní sklo určené k přímému použití
- Ideální pro použití v automatických systémech
- Označení CE v souladu s IVD direktivou 98/79/EC

Technické parametry

Materiál:	sodnodraselné sklo
Tloušťka:	1 mm
Rozměry:	26 x 76 mm
Šířka matného okraje:	20 mm



Sklo podložní se zabroušenými rohy

Popis	Matný okraj	Balení (ks)	Katalogové číslo
Sklo podložní se zabroušenými rohy	ne	50	R.CEX3.1
Sklo podložní se zabroušenými rohy	ano	50	R.CEX4.1