

Stopky mechanické

Klasické mechanicky natahované plastové nebo kovové stopky



Stopky plastové

- Nárazuvzdorný, prachutěsný a vodotěsný plášť z ABS
- Barevně odlišené korunky pro spouštění, zastavení a nulování

Technické parametry

Průměr:	55 mm
Hmotnost:	60 g

Model	Max rozsah (min)	Dělení (sec)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Standardní stopky	99	1/10	1	R205051



Stopky v kovovém plášti

- Mosazný chromovaný plášť
- Spouštění a zastavení pomocí natahovací korunky

Technické parametry

Průměr:	50 mm
Hmotnost:	100 g

Model	Max rozsah (min)	Dělení (sec)	Intervalové tlačítko	Balení (ks)	Katalogové číslo
Basic - (1)	15	1/10	ne	1	I816211
Classic - (2)	30	1/5	ano	1	I816311



Stopky v kovovém plášti