

Sušák na sklo drátěný

Drátěný stojan pro postavení na stůl nebo zavěšení na zeď

- Jednoduché kolíky pro válce a kádinky a zdvojené zahnuté kolíky pro větší nádoby (baňky, láhve)
- Snadno vyjímatelná plastová odkapávací miska

Technické parametry

Materiál sušáku:	polyethylenem potažený železný drát
Materiál odkapávací misky:	PS
Výška odkapávací misky:	20 mm
Rozměry (šířka x hloubka):	420 × 170 mm



Sušák na sklo drátěný s 51 jednoduchými kolíky



Sušák na sklo drátěný s 60 jednoduchými a 5 zdvojenými kolíky



Sušák na sklo drátěný s 24 jednoduchými a 20 zdvojenými kolíky



Sušák na sklo drátěný s 12 jednoduchými a 11 zdvojenými kolíky

Výška (mm)	Počet kolíků jednoduchých	Počet kolíků zdvojených	Katalogové číslo
300	12	11	R414471
610	24	20	R414371
610	51	-	R051651
610	60	5	R414271

Náhradní odkapávací miska

Popis	Katalogové číslo
Odkapávací miska	R359361