

Sušárna / sterilizátor STZ Mini | FALC

Malé analogové stolní sušárny s konvekčním prouděním vzduchu

- Analogové nastavení teploty, jednoduchý bimetalový regulátor teploty
- Časový spínač, kontrolka topení a kontrolní rtuťový teploměr

Technické parametry

Teplotní rozsah:	+30 až 150 °C
Přesnost:	+mn3 °C
Časovač :	0-120 min, nebo kontinuálně
Počet podlážek:	2

Model	STZ 5,4	STZ 18	STZ 28
Objem	5,4 l	18 l	28 l
Rozměry vnitřní (š x h x v)	190 x 150 x 190 mm	300 x 300 x 200 mm	400 x 250 x 300 mm
Topný výkon	360 W	600 W	600 W
Rozměry vnější (š x h x v)	380 x 240 x 300 mm	500 x 390 x 320 mm	620 x 360 x 440 mm
Hmotnost	10 kg	15 kg	26,5 kg



Sušárna/sterilizátor STZ

Model	Objem (l)	Katalogové číslo
STZ 5,4	5,4	X207004
STZ 18	18	X207006
STZ 28	28	X207008