

Teploměr kapesní bezkontaktní Mini-Flash

Jednoduchý teploměr pro rychlé orientační měření

- Měření bez porušení obalu, okamžitá odezva
- Dvouřádkový displej zobrazující aktuální a maximální hodnotu
- Paměť pro maximální a minimální teplotu
- Funkce kontinuálního měření
- Přepínání °C/°F, funkce HOLD

Technické parametry

Rozsah:	-33 až +220 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn1,5 °C nebo +mn1,5 % (podle toho, co je větší) v rozsahu 0 až 50 °C +mn2 °C nebo +mn2 % v okrajových rozsazích
Reprodukovatelnost:	+mn1 °C nebo +mn1 %
Rychlost odezvy :	500 milisekund
Optika sondy:	1,3 : 1 (vzdálenost : velikost měřeného pole)
Emisivita:	0,95 pevně nastavená
Rozměry:	37 x 18 x 68 mm
Hmotnost:	75 g



Teploměr kapesní Mini-Flash

Popis	Katalogové číslo
Teploměr Mini Flash	R940079