

Teploměr nástěnný maximo-minimální

Nástěnný teploměr se dvěma stupnicemi pro použití v rozsahu -30 až +50 °C

- Kovové plováčky ukazují na stupnici minimální a maximální teplotu

Technické parametry

Rozsah:	-30 až +50 °C
Dělení:	1 °C
Materiál podložky:	hliník
Způsob nastavení:	magnetem
Náplň kapiláry :	speciální kapalina



Teploměr nástěnný maximo-minimální

Popis	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
Teploměr v hliníkovém pouzdře	50 x 220	1	I314021