

Teploměr s bezdrátovým čidlem | TFA-DOSTMANN

Rádiový přenos dat z čidla na hlavní jednotku

- Rádiem řízené hodiny a datum
- Současné zobrazování obou měřených údajů, data a času
- Hlavní jednotka zobrazuje navíc i min/max hodnoty
- Měření teploty v místě hlavní jednotky (přijímače) a na vzdáleném čidle (vysílači)

Technické parametry

Rádiová frekvence:

868 MHz

Rozsah teploty	-10 až 60 °C	-40 až +60 °C
Vzdálenost	-	100 m
Napájení	2 x AA 1,5 V	2 x AAA 1,5 V
Rozměry	115 x 70 x 29 mm	132 x 39 x 28 mm



Teploměr s bezdrátovým čidlem - model I

Popis	Katalogové číslo
Teploměr s bezdrátovou sondou - model I	I894021

Součástí dodávky je hlavní jednotka, externí čidlo a baterie.