

Teplotní datalogger LOG 100 a LOG 110 | DOSTMANN

Dvou a tříkanálový záznamník teploty s velkým displejem

- Model LOG 100 s interní teplotní sondou a možností připojení externí sondy
- Pro průběžnou kontrolu podmínek během skladování a přepravy
- DE-Graph Windows Software pro programování, odečet, grafické a tabulkové zpracování dat
- Model LOG 110 navíc s interní vlhkostní sondou
- Dvouřádkový LCD displej pro zobrazení dat, minima, maxima a průměru
- Nastavitelný akustický a vizuální alarm, USB konektor

Technické parametry

Interní teplotní sonda:	rozsah -30 až +70 °C rozlišení 0,1 °C přesnost ±0,5 °C (v rozsahu -20 až +40 °C), ±0,7 °C (v okrajových rozsazích)
Externí teplotní sonda:	rozsah -50 až +125 °C rozlišení 0,1 °C přesnost ±0,5 °C (v rozsahu -20 až +40 °C), ±1,0 °C (v okrajových rozsazích)
Vnitřní vlhkostní sonda (model LOG 110):	rozsah 0 až 99 %rH rozlišení 0,1 %rH přesnost ±3 %rH
Interval měření:	1 sec až 24 hod
Kapacita paměti:	60 000 měření
Pracovní teplota:	-10 až +70 °C
Napájení:	1 x 3,0 V baterie CR2032
Rozměry (š x h x v):	55 x 20 x 88 mm
Hmotnost:	102 g



Datalogger LOG 100



Datalogger LOG 110

Popis	Katalogové číslo
Dvoukanálový teplotní datalogger LOG 100	D505105
Tříkanálový teplotní datalogger LOG 110	D505110
Externí teplotní sonda 3 x 40 mm, 3 m kabel	D604103
Externí teplotní sonda 3 x 40 mm, 8 m kabel	D604108
DE-Graph Software včetně USB kabelu	D509110

Externí teplotní sonda a DE-Graph Windows Software nejsou součástí standardní dodávky - objednejte si je prosím zvlášť