

Teplotní datalogger MicroLite | DOSTMANN

Robustní vodotěsný záznamník teploty s LCD v plastovém pouzdře

- PC program na internetu pro tabulkový a grafický výstup s možností exportu do Excelu
- Nastavitelný interval měření, paměť pro 8 000 nebo 16 000 údajů
- Záznamníky teploty s integrovaným USB konektorem pro přenos dat do PC
- Ideální pro kontrolu teploty v chlazených prostorech
- Vodotěsná konstrukce odpovídá protokolu IP68

Technické parametry

Měřicí rozsah:	-25 až +80 °C
Rozlišení:	0,1 °C
Přesnost:	+mn0,3 °C
Interval měření:	nastavitelný v rozmezí 1 vteřina až 1 hodina
Displej:	7místný LCD
Baterie:	1 x CR2032
Životnost baterie:	cca 2 roky při intervalu měření 1 minuta
Konektor:	integrovaný USB
Materiál pouzdra:	čirý ABS
Rozměry:	110 x 39 x 26 mm
Hmotnost:	45,5 g



Teplotní datalogger MicroLite

Popis	Kapacita paměti (počet měření)	Katalogové číslo
Datalogger MicroLite 8	8 000	D500540
Datalogger MicroLite 16	16 000	D500541