

## TLC fólie | MACHEREY-NAGEL

Vrstva adsorbentu na fólii z polyesteru, nebo silné Al fólii

- SIL G - silikagel porozita 60 A, tloušťka vrstvy 200 µm
- ALOX N - bazický  $\text{Al}_2\text{O}_3$  (pH okolo 9), porozita 60 A, tloušťka vrstvy 200 µm
- Celulóza MN 300 - vláknitá celulóza 2-20 µm (95%), průměrný stupeň polymerizace 400-500, tloušťka vrstvy 100 µm
- Celulóza MN 400 - mikrokrytalická celulóza, průměrný stupeň polymerizace 40-200, tloušťka vrstvy 100 µm
- Desky UV 254 s fluorescenčním indikátorem



## TLC fólie POLYGRAM s vrstvou SIL G a ALOX N

### Technické parametry

Materiál nosiče: 0,2 mm silná fólie z polyesteru

| Typ             | Rozměr (cm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| SIL G           | 4 x 8       | 50          | R473371          |
| SIL G           | 5 x 20      | 50          | R473471          |
| SIL G           | 20 x 20     | 25          | R473571          |
| SIL G / UV 254  | 4 x 8       | 50          | R081651          |
| SIL G / UV 254  | 5 x 20      | 50          | V805022          |
| SIL G / UV 254  | 20 x 20     | 25          | V805023          |
| ALOX N / UV 254 | 4 x 8       | 50          | R081751          |
| ALOX N / UV 254 | 5 x 20      | 50          | V802022          |
| ALOX N / UV 254 | 20 x 20     | 25          | V802023          |



## TLC fólie ALUGRAM s vrstvou SIL G a ALOX N

### Technické parametry

Materiál nosiče:

0,15 mm silná Al fólie

| Typ             | Rozměr (cm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|-----------------|-------------|-------------|------------------|
| SIL G           | 5 x 10      | 50          | R472671          |
| SIL G           | 5 x 20      | 50          | R472771          |
| SIL G           | 10 x 20     | 20          | V818163          |
| SIL G           | 20 x 20     | 25          | R472871          |
| SIL G / UV 254  | 4 x 8       | 50          | R472971          |
| SIL G / UV 254  | 5 x 10      | 50          | R473071          |
| SIL G / UV 254  | 5 x 20      | 50          | V818132          |
| SIL G / UV 254  | 10 x 20     | 20          | R473171          |
| SIL G / UV 254  | 20 x 20     | 25          | V818133          |
| ALOX N / UV 254 | 5 x 20      | 50          | V818024          |
| ALOX N / UV 254 | 20 x 20     | 25          | V818023          |



## TLC fólie ALUGRAM Xtra s vrstvou SIL G

Desky se zdokonaleným způsobem fixace silikagelu na Al folii


- Snadné stříhání folií, nedochází k drolení silikagelu
- Fixační polymer odolný vůči většině organických rozpouštědel

## Technické parametry

Materiál nosiče:

0,15 mm silná Al fólie

| SIL G / UV 254 |             |                  | SIL G       |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| Rozměr (cm)    | Balení (ks) | Katalogové číslo | Rozměr (cm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
| 4 x 8          | 50          | R387451          | 4 x 8       | 50          |                  |
| 5 x 7,5        | 20          | R387551          | 5 x 7,5     | 20          | R386851          |
| 5 x 10         | 50          | R387651          | 5 x 10      | 50          | R386951          |
| 5 x 20         | 50          | R387751          | 5 x 20      | 50          | R387151          |
| 10 x 20        | 20          | R387851          | 10 x 20     | 20          |                  |
| 20 x 20        | 25          | R387951          | 20 x 20     | 25          | R387351          |



## TLC fólie POLYGRAM s vrstvou celulózy MN 300 a MN 400 (AVICEL)

### Technické parametry

Materiál nosiče:

0,2 mm silná fólie z polyesteru

| Typ                      | Rozměr (cm) | Balení (ks) | Katalogové číslo |
|--------------------------|-------------|-------------|------------------|
| Celulóza MN 300          | 4 x 8       | 50          | R081851          |
| Celulóza MN 300 / UV 254 | 5 x 20      | 50          | R474271          |
| Celulóza MN 300 / UV 254 | 20 x 20     | 25          | R474371          |
| Celulóza MN 400          | 5 x 20      | 50          | R133051          |
| Celulóza MN 400          | 20 x 20     | 25          | R133151          |
| Celulóza MN 400 / UV 254 | 5 x 20      | 50          | R133251          |
| Celulóza MN 400 / UV 254 | 20 x 20     | 25          | R133351          |

