

Transiluminátor s vysokou intenzitou světla

- Chlazení ventilátorem a regulace intenzity 50/100 % - pouze model UST-30M-8E

Technické parametry

Materiál skříně:

lakovaný plech

Model	Vlnová délka (nm)	Plocha filtru (mm)	Výbojky	Rozměry (š x d x v) (mm)
UST-30M-8E	312	230 x 300	12 x 8 W	325 x 322 x 105
UXDT-40SL-15K	254/365	200 x 400	2 x (3 x 15 W)	478 x 322 x 135
UXDT-40SM-15K	254/312	200 x 400	2 x (3 x 15 W)	478 x 322 x 135



UST-30M-8E



UXDT-40SL-15K

Model	Vlnová délka (nm)	Katalogové číslo
UST-30M-8E	312	I291041
UXDT-40SL-15K	254/365	I291141
UXDT-40SM-15K	254/312	I291241


UV kryt pro transiluminátor s vysokou intenzitou světla

Kryt nutno objednávat samostatně

- Kryty ohnuté na dvou delších nebo na všech čtyřech stranách



UV kryt ohnutý ve čtyřech hranách



UV kryt ohnutý na dvou hranách