

## Transiluminátory | HEROLAB

Pro fluorescenční excitaci elektroforetických gelů a chromatogramů

- Výbojky a filtry pro vlnové délky 254, 312 a 365 nm
- Modely s různě velkou plochou filtru
- Vynikající homogenita světelného pole
- Modely STANDARD a ekonomická varianta ECONOMY pro běžné použití
- Ochranný UV kryt modelů STANDARD fixovatelným v libovolné poloze jako součást dodávky
- Odnímatelný UV kryt pro modely ECONOMY nutno objednat samostatně

### Technické parametry

| Model | Filtr  | Použití                                           |
|-------|--------|---------------------------------------------------|
| S     | 254 nm | ethidium bromid, akridinová oranž                 |
| M     | 312 nm | ethidium bromid, RNA/DNA analýza, fotodokumentace |
| L     | 365 nm | běžná fluorescence, TLC, soudní lékařství         |



## Transiluminátor UVT-14 a UVT-22 ECONOMY

### Technické parametry

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Plocha filtru:       | 110 x 140 mm - model UVT 14 140 x 220 mm - model UVT 22 |
| Výbojky:             | 4 x 6 W                                                 |
| Materiál skříně:     | lakovaný plech                                          |
| Rozměry (š x h x v): | 266 x 186 x 80 mm                                       |

| Model     | Vlnová délka (nm) | Katalogové číslo |
|-----------|-------------------|------------------|
| UVT-14 SE | 254               | X296110          |
| UVT-14 ME | 312               | X296120          |
| UVT-14 LE | 365               | X296130          |

|           |     |         |
|-----------|-----|---------|
| UVT-22 SE | 254 | X296150 |
| UVT-22 ME | 312 | X296162 |
| UVT-22 LE | 365 | X296171 |



## Transiluminátor UVT-20 STANDARD

- Regulace intenzity 75/100 % - kromě modelu UVT-20 SML

## Technické parametry

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Plocha filtru:       | 200 x 200 mm       |
| Výbojky:             | 8 W                |
| Materiál skříně:     | lakovaný plech     |
| Rozměry (š x h x v): | 470 x 340 x 135 mm |

| Model        | Vlnová délka (nm) | Katalogové číslo |
|--------------|-------------------|------------------|
| UVT-20 S     | 254               | X296000          |
| UVT-20 SM    | 254 + 312         | X297650          |
| UVT-20 SL    | 254 + 365         | X297670          |
| UVT-20 SML   | 254 + 312 + 365   | X297600          |
| UVT-20 S / W | 254 + bílé světlo | X297500          |
| UVT-20 M     | 312               | X296500          |
| UVT-20 ML    | 312 + 365         | X297660          |
| UVT-20 M / W | 312 + bílé světlo | X297510          |
| UVT-20 L     | 365               | X297000          |
| UVT-20 L / W | 365 + bílé světlo | X297520          |



## Transiluminátor UVT-20 ECONOMY

### Technické parametry

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Plocha filtru:       | 200 x 200 mm      |
| Materiál skříně:     | lakovaný plech    |
| Rozměry (š x h x v): | 316 x 310 x 80 mm |

| Model     | Vlnová délka (nm) | Výbojky | Katalogové číslo |
|-----------|-------------------|---------|------------------|
| UVT-20 SE | 254               | 6 x 8 W | X297003          |
| UVT-20 ME | 312               | 6 x 8 W | X297002          |
| UVT-20 LE | 365               | 6 x 8 W | X297001          |



Transilluminator UVT-20 ECONOMY s krytem

## UV kryt odnímatelný pro modely ECONOMY

| Popis                              | Katalogové číslo |
|------------------------------------|------------------|
| UV kryt pro modely UVT-14 a UVT-22 | X295908          |
| UV kryt pro modely UVT-20 a UVT-28 | X295909          |



## Náhradní výbojková trubice

| Pro typ         | Model | Vlnová délka (nm) | Výkon (W) | Katalogové číslo |
|-----------------|-------|-------------------|-----------|------------------|
| UVT-14 a UVT-22 | S     | 254               | 6         | X298480          |
| UVT-14 a UVT-22 | M     | 312               | 6         | X298490          |
| UVT-14 a UVT-22 | L     | 365               | 6         | X298500          |
| UVT-20 a UVT-28 | S     | 254               | 8         | X298430          |
| UVT-20 a UVT-28 | M     | 312               | 8         | X298440          |
| UVT-20 a UVT-28 | L     | 365               | 8         | X298450          |
| UVT-20 a UVT-28 | W     | bílé světlo       | 6         | X298460          |



Náhradní výbojková trubice