

Třepačka Polymax | HEIDOLPH

Univerzální středně velké 3D stolní třepačky s nakláněním typu "wave"

- Třepačky pro univerzální použití pro všechny typy kultivačních nádobek, mikrotitračních destiček a Erlenmeyerových baněk
- Menší model 1040 pro třepání vzorků do hmotnosti 5 kg, větší model 2040 pro velké objemy do 10 kg
- Modely s úhlem sklonu 5° pro jemné promíchávání, modely s úhlem sklonu 10° pro intenzivní míchání
- Model 1040 s jednoduchým plynulým analogovým nastavení rychlosti naklánění a časovače
- Model 2040 s analogovým nastavením časovače a třímístným displejem pro digitální nastavení rychlosti
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Model 1040 je vhodný pro modulární inkubátorový systém s regulací teploty do 65 ° C
- Plošina třepaček s protiskluznou gumovou podložkou pro kultivační láhve, mikrotitrační destičky, Petriho misky a pod.
- Široký sortiment přídatných zařízení pro upevnění nádobek, baněk a děliček najdete v části "Příslušenství pro třepačky Heidolph"
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Model	Polymax 1040	Polymax 2040
Maximální zatížení	5 kg	10 kg
Frekvence naklánění	2 - 50 kyvů/min	2,5 - 50 kyvů/min
Úhel sklonu	5°	5°
Časovač	analogový, 1 - 120 min, nebo kontinuálně	analogový, 1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměry plošiny	290 x 258 mm	390 x 340 mm
Pracovní prostředí	5 - 31° C, max 80 % RH	5 - 31° C, max 80 % RH
Krytí	IP 40	IP 20
Napájení	230 - 240 V, 50/60 Hz	230 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon	115 W	115 W
Rozměr (š x h x v)	320 x 375 x 185 mm	426 x 435 x 208 mm
Hmotnost	8 kg	16 kg



Třepačka Polymax 2040



Třepačka Polymax 1040

Model	Úhel sklonu	Maximální zatížení (kg)	Katalogové číslo
Polymax 1040-5	5°	5	H543405
Polymax 2040-5	5°	10	H543425