

Třepačka Unimax | HEIDOLPH

Středně velké stolní třepačky s orbitálním mícháním

- Orbitální třepačky pro míchání citlivých vzorků, ideální pro aerobní kultivace
- Plošina třepaček s protiskluznou gumovou podložkou pro mikrotitrační destičky, Petriho misky a pod
- Menší model 1010 pro třepání vzorků do hmotnosti 5 kg, větší model 2010 pro velké objemy do 10 kg
- Elektronicky řízená rychlost otáček, třímístný digitální displej pro zobrazení aktuální rychlosti
- Model 1010 s digitálním nastavením času třepání, model 2010 má časovač analogový
- Akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Model 1010 je vhodný pro modulární inkubátorový systém s regulací teploty do 65 ° C
- Široký sortiment přídatných zařízení pro upevnění nádobek, baněk a děliček najdete v části "Příslušenství pro třepačky Heidolph"
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Model	Unimax 1010	Unimax 2010
Maximální zatížení	5 kg	10 kg
Frekvence třepání	30 - 500 ot./min	20 - 400 ot./min
Výkyv	10 mm	20 mm
Časový spínač	digitální, 1 - 999 min, nebo trvale	analogový, 1 - 120 min, nebo trvale
Rozměr plošiny	290 x 258 mm	390 x 340 mm
Pracovní prostředí	5 - 31° C, max 80 % RH	5 - 31° C, max 80 % RH
Krytí	IP 40	IP 20
Napájení	230 - 240 V, 50/60 Hz	230 - 240 V, 50/60 Hz
Příkon	50 W	115 W
Rozměry (š x h x v)	320 x 375 x 125 mm	426 x 435 x 125 mm
Hmotnost	8 kg	16 kg



Unimax 1010



Unimax 1010 s inkubátorem



Unimax 2010

Model	Výkyv (mm)	Max. zatížení (kg)	Katalogové číslo
Unimax 1010	10	5	H543123
Unimax 1010 s inkubátorem 1000	10	5	H543129
Unimax 2010	20	10	H542100

Sestava Unimax 1010 s inkubátorem obsahuje třepačku Unimax 1010, topnou jednotku Inkubátoru 1000 a vysoký plastový kryt vhodný pro středně velké nádoby a Erlenmeyerovy baňky do 500 ml. Sestavu dodáváme s kompletní sadou dílů nutných pro spojení třepačky, inkubátoru a plastového krytu s detailním návodem k instalaci a použití.