

Třepačka Vibramax | HEIDOLPH

Vibrační třepačky pro intenzivní míchání vzorků v baňkách a zkumavkách

- Kompaktní malé třepačky s protiskluznou gumovou podložkou
- Model 100 pro míchání roztoků a viskózních médií ve velkých nádobách
- Model 110 pro třepání vzorků ve zkumavkách s nastavcem na zkumavky průměru 12 nebo 16 mm
- Jednoduché plynulé analogové nastavení otáček a času třepání
- Elektronicky řízená rychlost otáček, akustický signál při vypnutí chodu po uplynutí nastaveného času
- Univerzální děrovaný nosič pružinových klem - pouze Vibramax 100
- Nastavec s upínacími válci pro uchycení válcových nádob a baněk - pouze Vibramax 100
- Nastavce na zkumavky průměru 12 nebo 16 mm - pro Vibramax 110
- Nastavce a nosič klem nutno objednat samostatně
- Výrobce poskytuje na třepačky prodlouženou záruku 3 roky

Technické parametry

Model	Vibramax 100	Vibramax 110
Kapacita třepačky	max 2 x 1 000ml baňka	49 zkumavek průměr 12 mm
Frekvence třepání	150 - 1 350 ot./min	150 - 2 500 ot./min
Výkyv	3 mm	1,5 mm
Maximální zatížení	2 kg	2 kg
Časovač	1 - 120 min, nebo kontinuálně	1 - 120 min, nebo kontinuálně
Rozměr plošiny	220 x 220 mm	140 x 140 mm
Pracovní prostředí	5 - 31° C, max 80 % RH	5 - 31° C, max 80 % RH
Krytí	IP 30	IP 30
Napájení	230/240 V, 50/60 Hz	230/240 V, 50/60 Hz
Příkon	31 W	46 W
Rozměry (š x h x v)	245 x 310 x 125 mm	245 x 310 x 125 mm
Hmotnost	5,5 kg	5,5 kg



Vibramax 100



Vibramax 110

Třepačka	Poloměr otáček (mm)	Max. zatížení (kg)	Katalogové číslo
Vibramax 100	3	2	H544212
Vibramax 110	1,5	2	H544312

Třepačky Vibramax dodáváme s protiskluznou gumovou podložkou a návodem

Příslušenství pro Vibramax 100

- Nástavec s upínacími válci umožňuje sevření různě velkých válcových nádob a baněk
- Univerzální děrovaný nosič pružinových klem umožňuje individuální uspořádání nádob

Popis	Katalogové číslo
Nástavec se dvěma upínacími válci	H549810
Náhradní upínací válec	H110080
Univerzální děrovaný nosič pružinových klem	H549591

Pružinové klemy

Pro upevnění na univerzální děrovaný nosič třepačky Vibramax 100

- Pro uchycení Erlenmeyerových baněk, baněk s kulatým dnem nebo kádinek

Klema pro baňku	Maximální počet klem	Katalogové číslo
25 ml	16	H549510
50 ml	16	H549520
100 ml	8	H549530
250 ml	5	H549540
500 ml	3	H549550
1 000 ml	2	H549560

Příslušenství pro Vibramax 110

Technické parametry

Délka zkumavek:

max 80 mm

Popis	Počet zkumavek ve stojánku	Katalogové číslo
Držák zkumavek průměr 12 mm	49	H549820
Držák zkumavek průměr 16 mm	36	H549830