

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC řady EASY | ELMA

Snadno ovladatelné ultrazvukové lázně se špičkovou technologií čištění

- Funkce Sweep zajišťuje rovnoměrné rozdělení zvukového pole, a tedy rovnoměrné odstranění znečištění
- Ideální pro odstranění tuků, olejů a pigmentů
- Nastavitelná pulzní funkce zvyšuje ultrazvukovou sílu až o 20 % a je vhodná k odstranění minerálních nečistot nebo leštících past
- Vybaveny topením (modely H), LED kontrolka dosažení nastavitelné mezní teploty
- Odtokový kohout na zadní straně lázně (od modelu EASY 60H výš)
- Bezpečnostní vypínač vypne automaticky lázeň po 8 hodinách kontinuálního provozu nebo při dosažení 90 °C
- Plastové víko součástí balení, které lze použít i jako podložku pod lázeň

Technické parametry

Frekvence:	37 kHz
Nastavitelný časový spínač:	1 - 30 min, nebo kontinuálně (max 6 hod)
Materiál vany a vnějšího pláště:	nerez ocel
Modely označené H:	regulovatelné topení 30-80 °C s krokem 5 °C
Krytí :	IP 20
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Model	Objem vany	Pracovní objem	Výpustný kohout	Vnější rozměry (š x d x v)	Vnitřní rozměry (š x d x v)	Topný výkon	Ultrazvukový výkon	Příkon celkový	Hmotnost
EASY 10 / H	0,8 l	0,70 l	ne	235 x 135 x 200 mm	185 x 80 x 50 mm	0 / 60 W	30 W	30 / 90 W	2,0 kg
EASY 20 / H	1,6 l	1,20 l	ne	215 x 190 x 230 mm	140 x 125 x 95 mm	0 / 120 W	35 W	35 / 155 W	2,1 kg
EASY 30 / H	2,7 l	1,6 l	ne	305 x 190 x 230 mm	220 x 120 x 95 mm	0 / 200 W	80 W	80 / 280 W	3,3 kg
EASY 40 H	3,9 l	2,9 l	ne	305 x 190 x 280 mm	215 x 115 x 145 mm	200 W	120 W	320 W	4,0 kg
EASY 60 H	5,9 l	4,3 l	ano	370 x 225 x 280 mm	280 x 130 x 145 mm	400 W	150 W	550 W	5,1 kg
EASY 100 H	9,5 l	6,8 l	ano	380 x 315 x 280 mm	280 x 225 x 145 mm	400 W	150 W	550 W	5,9 kg
EASY 120 H	12,9 l	10,0 l	ano	380 x 315 x 330 mm	275 x 215 x 195 mm	800 W	200 W	1 000 W	7,5 kg
EASY 180 H	17,8 l	14,2 l	ano	405 x 375 x 330 mm	300 x 270 x 195 mm	800 W	200 W	1 000 W	8,5 kg
EASY 300 H	27,5 l	22,0 l	ano	575 x 375 x 320 mm	475 x 270 x 195 mm	1 200 W	300 W	1 500 W	11,0 kg


 P-LAB

Ultrazvukové lázně ELMASONIC Easy


 P-LAB

Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 10 bez topení



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 10 s topením bez nasazeného víka



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 20 bez topení, bez nasazeného víka



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 20H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 30 bez topení



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 30H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 40H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 60H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 100H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 120H s topením



Ultrazvuková lázeň ELMASONIC Easy 300H s topením

Model	Objem vany (l)	Vnitřní rozměry (š x d x v) (mm)	Výpustný kohout	Topný výkon (W)	Katalogové číslo
EASY 10	0,8	185 x 80 x 50	ne	bez topení	E171648
EASY 10 H	0,8	185 x 80 x 50	ne	60	E171646
EASY 20	1,6	140 x 125 x 95	ne	bez topení	E171655
EASY 20 H	1,6	140 x 125 x 95	ne	120	E171652
EASY 30	2,7	220 x 120 x 95	ne	bez topení	E171658
EASY 30 H	2,7	220 x 120 x 95	ne	200	E171656
EASY 40 H	3,9	215 x 115 x 145	ne	200	E171664
EASY 60 H	5,9	280 x 130 x 145	ano	400	E171666
EASY 100 H	9,5	280 x 225 x 145	ano	400	E171669
EASY 120 H	12,9	275 x 215 x 195	ano	800	E171671
EASY 180 H	17,8	300 x 270 x 195	ano	800	E171673
EASY 300 H	27,5	475 x 270 x 195	ano	1200	E171675