

Ultrazvuková lázeň Emmi řady H | EMAG

Analogové ultrazvukové lázně s topením dodávané jako komplet s víkem a vkládacím košíkem

- Odtokový kohout na boční stěně lázně (kromě nejmenšího modelu Emmi-H22)
- LED kontrolka topení zhasne po dosažení nastavené teploty
- Víko a vkládací košík z nerezové oceli jsou součástí dodávky

Technické parametry

Frekvence:	40 kHz
Časový spínač:	1 - 60 min, nebo kontinuálně
Teplotní rozsah:	20 až 80 °C
Materiál vany a vnějšího pláště:	nerezová ocel 1.4301
Napájení:	220 - 240 V, 50/60 Hz

Model	Objem vany	Pracovní objem	Výpustný kohout	Vnější rozměry (š x d x v)	Vnitřní rozměry (š x d x v)	Rozměry košíku (š x d x v)	Ultrazvukový výkon	Topný výkon	Přikon celkový	Hmotnost
H22	2,2 l	1,4 l	ne	175 x 300 x 240 mm	140 x 240 x 65 mm	100 x 200 x 45 mm	120 W	150 W	270 W	3,5 kg
H30	3,0 l	2,4 l	ano	180 x 320 x 240 mm	138 x 238 x 100 mm	105 x 205 x 70 mm	180 W	180 W	360 W	4,9 kg
H40	4,0 l	3,1 l	ano	185 x 385 x 255 mm	138 x 238 x 100 mm	110 x 260 x 70 mm	200 W	200 W	440 W	5,9 kg
H60	6,0 l	4,5 l	ano	185 x 380 x 300 mm	152 x 302 x 150 mm	105 x 225 x 110 mm	250 W	250 W	490 W	6,5 kg
H120	9,0 l	8,0 l	ano	165 x 600 x 355 mm	135 x 500 x 150 mm	120 x 480 x 135 mm	350 W	350 W	650 W	11,6 kg



Ultrazvuková lázeň Emmi H22



Ultrazvuková lázeň Emmi H30



Ultrazvuková lázeň Emmi H40



Ultrazvuková lázeň Emmi H60



Ultrazvuková lázeň Emmi H120

Model	Objem vany (l)	Vnitřní rozměry (š x d x v) (mm)	Výpustný kohout	Topný výkon (W)	Katalogové číslo
H22	2,2	140 x 240 x 65	ne	150	R.CPK5.1
H30	3,0	138 x 238 x 100	ano	180	R.CPK6.1
H40	4,0	150 x 300 x 100	ano	200	R.CPK7.1
H60	6,0	152 x 302 x 150	ano	250	R.CPK8.1
H120	9,0	135 x 500 x 150	ano	330	R.CPK9.1