

UVA-metr

Pro měření světla v rozsahu blízkého ultrafialového záření

- UV senzor pro spektrum 320-400 nm, 3 měřicí rozsahy
- Funkce HOLD a paměť pro hodnotu maxima

Technické parametry

Rozsahy:	199,9 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ / 1,999 mW/cm^2 / 19,99 mW/cm^2
Rozlišení:	0,1 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ / 0,001 mW/cm^2 / 0,01 mW/cm^2
Přesnost:	+mn4 %
Pracovní prostředí:	0 až 50 °C, max 75 % RH
Napájení:	3 x 1,5 V AAA baterie
Rozměry (š x h x v):	48 x 24 x 155 mm
Hmotnost:	85 g



UVA-metr

Popis	Katalogové číslo
UVA-metr	I543321