

Váhy přesné Luna | ADAM EQUIPMENT

Řada přesných vah s rozlišením od 0,001 do 0,1 g a váživostí od 220 g do 15 kg

- Velký LCD displej s číslicemi o velikosti 24 mm na černém pozadí, zobrazení ve 4 jazycích
- Modely LPB s kruhovou miskou vah / modely LTB a LBB s čtvercovou plochou
- Umožňují např. sčítání navážených hodnot, počítání kusů, procentuální vážení, podvěsné vážení, dynamické vážení (vážení zvířat), stanovení hustoty
- Možnost zaheslování, automatické vypnutí po nastavitelné době nečinnosti
- Konstrukce těla vah z ABS plastu, miska vah z nerezů
- Funkce Hold zmrazí zobrazenou hmotnost
- Manuální nebo automatická programovatelná kalibrace v nastavených časových intervalech nebo při změně teploty
- Modely označené písmenem "i" s interní automatickou kalibrací
- Modely označené písmenem "e" s externí kalibrací vnějším závažím
- Rozhraní RS-232 a USB pro připojení a sdílení dat
- Tiskový výstup s datem a časovým údajem, odpovídající protokolům podle GLP
- Neklouzající stavitelné nožičky a vodováha pro rovné usazení vah
- AC adaptér jako standardní příslušenství vah
- Prodloužená záruka 5 let

Technické parametry

Doba stabilizace:	2 s
Rozměry (š x h x v):	224 x 374 x 219 mm (modely LPB) / 224 x 374 x 95 mm (modely LTB a LBB)
Rozměry měrné plochy:	průměr misky 12 cm (modely LPB) / 18,5 x 18,5 cm (modely LTB a LBB)
Napájení:	síťový adaptér 18 V, 100-240 V, 50/60 Hz na vstupu



Váhy přesné Luna



Váhy Luna

Model	Kalibrace	Váživost (g)	Rozlišení (g)	Reproduk. (g)	Linearita (g)	Katalogové číslo
LPB 223e	externí	220	0,001	0,002	0,003	D681223
LPB 223i	interní	220	0,001	0,002	0,003	D681224
LPB 423e	externí	420	0,001	0,002	0,003	D681423
LPB 423i	interní	420	0,001	0,002	0,003	D681424
LPB 623e	externí	620	0,001	0,002	0,003	D681623

LPB 623i	interní	620	0,001	0,002	0,003	D681624
LPB 823e	externí	820	0,001	0,002	0,003	D681823
LPB 823i	interní	820	0,001	0,002	0,003	D681824
LTB 2602e	externí	2600	0,01	0,02	0,03	D682602
LTB 2602i	interní	2600	0,01	0,02	0,03	D682603
LTB 3602e	externí	3600	0,01	0,02	0,03	D683602
LTB 3602i	interní	3600	0,01	0,02	0,03	D683603
LTB 4602e	externí	4600	0,01	0,02	0,03	D684602
LTB 4602i	interní	4600	0,01	0,02	0,03	D684603
LTB 6002e	externí	6000	0,01	0,02	0,03	D686002
LTB 6002i	interní	6000	0,01	0,02	0,03	D686003
LBB 6001e	externí	6000	0,1	0,2	0,3	D686001
LBB 8001e	externí	8000	0,1	0,2	0,3	D688001
LBB 12001e	externí	12000	0,1	0,2	0,3	D681201
LBB 15001e	externí	15000	0,1	0,2	0,3	D681501