

Vakuometr DVR 2pro

- Integrovaný keramický membránový senzor na bázi oxidu hlinitého
- Digitální i analogové zobrazení tlaku
- Lze přepínat mezi zobrazením v mbar, hPa a torr
- Kapacitivní princip měření poskytuje absolutní hodnotu tlaku nezávislou od typu plynu
- Lze nastavit automatické vypnutí po 1-600 minutách či měřit kontinuálně
- Maximální teplota média +40 °C při kontinuálním použití
- Nastavitelný cyklus měření: automaticky, 1x/3 s, 1x/s nebo 3x/1 s

Technické parametry

Rozsah měření:	1060 - 1 mbar/hPa 795 - 1 torr
Přesnost měření:	< ±mn; 1 mbar/hPa/torr
Napojení na vakuum:	Malá příruba KF DN 16 Hadicová olivka DN 6/10 mm Napojení pro PTFE hadičky (vnitřní 8 mm/vnější 10 mm)
Rozměry:	115 x 115 x 90 mm
Hmotnost:	cca 400 g



Vakuometr

Specifikace	Katalogové číslo
Vakuometr DVR 2pro Vacuubrand	R.HTE7.1
Náhradní 9V baterie	R.1025.1

Balení obsahuje 9V baterii, konektor k vakuu a stojan