

Vakuometr VAR bez regulátoru

- Lze připojit do série s vývěvou
- Možnost uchytit vakuometr do stojanu, pomocí pružinových svorek na zadní straně zařízení

Technické parametry

Rozsah měření:	1020 - 0 mbar
Přesnost měření:	10 mbar
Připojení :	pro hadice vnitřním průměrem 8 mm
Rozměry:	80 x 80 x 150 mm



Vakuometr VAR bez regulátoru

Specifikace	Balení (ks)	Katalogové číslo
Vakuometr VAR bez regulátoru	1	R.NA03.1