

Vakuová sušička gelů

Vyhřívaná sušička pro rychlé a rovnoměrné sušení proteinových a sekvenačních gelů

- Přesné nastavení teploty sušení na digitálním displeji
- Rovnoměrné rozložení teploty po celém povrchu sušení
- Dva časovače pro topný článek a vývěvu
- Čirý kryt umožňuje kontrolu procesu sušení
- Jednotlivé položky příslušenství lze objednávat individuálně

Technické parametry

Model	MIDI	MAXI
Sušicí plocha	440 x 340 mm	490 x 410 mm
Maximální teplota	80 °C	80 °C
Digitální displej	40-80 °C	40-80 °C
Přesnost	±2 %	±2 %
Časovač vakua	0-10 h	0-10 h
Teplotní časovač	0-10 h	0-10 h
Topné těleso	800 W	800 W
Napájení	220-240 V, 50-60 Hz	220-240 V, 50-60 Hz
Rozměry (v x š x h)	550 x 435 x 85 mm	680 x 480 x 85 mm
Hmotnost	8 kg	13 kg



Vakuový sušič gelů

Popis	Sušicí plocha (mm)	Katalogové číslo
Vakuová sušička gelů MIDI	440 x 340	R.T781.1
Vakuová sušička gelů MAXI	490 x 410	R.T782.1

Sušičky gelů dodáváme s mřížkou z nerezové oceli, Mylarovu fólii, porézní PE fólii a čirou silikonovou krycí fólii. a návodem.

Vývěva není součástí dodávky, pro dosažení účinného sušení použijte vývěvu s průtokem 1 000-6 000 l/hod (tj. 1-6 m³/hod).

Příslušenství

Pro sušičku MIDI		Pro sušičku MAXI	
Popis	Katalogové číslo	Popis	Katalogové číslo
Mřížka z nerezové oceli	R.T818.1	Mřížka z nerezové oceli	R.T819.1
Mylarová (PET) folie	R.T820.1	Mylarová (PET) folie	R.T821.1
Porézní polyetylenová podložka	R.T822.1	Porézní polyetylenová podložka	R.T823.1
Silikonová krycí folie	R.T824.1	Silikonová krycí folie	R.T825.1