

Válec odměrný vysoký se zábrusem a skleněnou zátkou tř. B | SIMAX®

Odměrné válce třídy B s hnědou graduací, se skleněnou zábrusovou zátkou a šestihrannou patkou

- Odpovídá normě ISO 4788

Technické parametry

Materiál: borosilikátové sklo SIMAX®



Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (ml)	Výška (mm)	Průměr (mm)	Zábrus NZ	Balení (ks)	Katalogové číslo
5	0,1	+mn0,1	115	12,9	10/19	1	S250005
10	0,2	+mn0,2	135	15,5	10/19	1	S250010
25	0,5	+mn0,5	160	21,3	14/23	1	S250025
50	1	+mn1	195	26,0	19/26	1	S250050
100	1	+mn1	240	31,3	24/29	1	S250100
250	2	+mn2	320	40,7	29/32	1	S250250
500	5	+mn5	380	53,2	34/35	1	S250500
1 000	10	+mn10	465	67,0	45/40	1	S251000
2 000	20	+mn20	535	85,0	45/40	1	S252000