


Válec odměrný vysoký TPX třídy A s modrou stupnicí | BRAND

Autoklárovatelný válec s certifikátem výrobní šarže

- Přesnost zaručena i po 20 umytích a 10 sterilizačních cyklech (při 121 °C)
- Vynikající chemická odolnost, stabilní podstavec
- Válec je kalibrován na obsah

Technické parametry

Materiál: TPX (autoklárování při 121 °C nemá vliv na přesnost)



Válec odměrný vysoký TPX třídy A s modrou stupnicí

Objem (ml)	Dělení (ml)	Tolerance (+mn ml)	Vnější průměr (mm)	Vnitřní průměr (mm)	Výška (mm)	Balení (ks)	Katalogové číslo
10	0,2	0,10	13	11	145	1	P135108
25	0,5	0,25	20	18	170	1	P135120
50	1,0	0,4	26	23	198	1	P135128
100	1,0	0,5	30	27	248	1	P135138
250	2,0	1,0	42	38	313	1	P135148
500	5,0	2,5	55	50	355	1	P135154
1 000	10,0	5,0	66	60	437	1	P135162
2 000	20,0	10,0	84	78	535	1	P135164