

Vlhkoměr/teploměr P330 | DOSTMANN

Jednoduchý přenosný přístroj pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu

- Kombinovaná kapacitní sonda pro relativní vlhkost a NTC sonda pro teplotu
- Pouzdro s integrovaným držákem sondy umožňuje držet přístroj jednou rukou
- Displej zobrazující současně obě měřené hodnoty
- Paměť pro maximální a minimální teplotu a vlhkost
- Indikace aktuální teploty rosného bodu

Technické parametry

Rozsah relativní vlhkosti:	0 až 100 % RH
Rozsah teplot:	-40 až +70 °C
Rozlišení:	0,1% RH / 0,1 °C
Přesnost:	+mn3 % RH / +mn0,5 °C
Délka kabelu sondy:	1,0 m, elektroda LE 427 1,2 m
Napájení:	2 baterie AA 1,5 V
Rozměry (d x š x v):	130 x 70 x 25 mm
Hmotnost:	170 g



Popis	Katalogové číslo
Vlhkoměr s teploměrem P330	D500033

Přesné přenosné přístroje pro měření relativní vlhkosti a teploty vzduchu - viz teploměry Dostmann řady P700, modely P750, P755 a P770