

Vodivostní cely | JENWAY

Vodivostní cely pro konduktometry Jenway

Technické parametry

Rozměry (průměr x délka) :	12 x 120 mm
Materiál elektrod:	platina - skleněné cely uhlík - epoxidové cely
Teplotní rozsah:	0 až 100 °C - skleněné cely 0 až 50 °C - epoxidové cely



Cela vodivostní J027212



Cela vodivostní J027211



Cela vodivostní J027213

Popis	Konstanta cely	Rozsah měření	Katalogové číslo
Skleněná cely s ATC	$K=1+mn10\%$	0-150 mS/cm	J027013
Skleněná cely s ATC	$K=0,1+mn20\%$	0-500 μ S/cm	J027113
Epoxidová cely s ATC	$K=1+mn20\%$	0-10 mS/cm	J027212
Epoxidová cely s ATC	$K=0,1+mn20\%$	0-500 μ S/cm	J027211
Epoxidová cely s ATC	$K=10+mn20\%$	0-500 mS/cm	J027213