

Vysoušecí rámy pro gel

Pro vysoušení gelů mezi 2 celofánovými foliemi

- Rychlé a snadné sušení gelů bez tepla nebo vakua
- Celofánové folie mohou být použity také pro sušení gelů ve vakuových gelových sušičkách (max. 60 ° C)
- Každá sada obsahuje 2 otevřené rámy, 2 pevné zadní desky, 8 postranních svorek a 50 celofánových folií

Technické parametry

Rozměry vysoušecího rámu MINI: 14 x 14 cm (celkově), 11,7 x 11,7 cm (výřez)

Rozměry vysoušecího rámu MAXI: 24 x 24 cm (celkově), 22,5 x 22,5 cm (výřez)



Vysoušecí rámy pro gel

Popis	Katalogové číslo
Vysoušecí rám MINI - sada	R.K420.1
Vysoušecí rám MAXI - sada	R.K421.1

Příslušenství

Popis	Balení (ks)	Katalogové číslo
Celofánové folie pro MINI rám 14 x 14 cm	50	R.K422.1
Celofánové folie pro MAXI rám 24 x 24 cm	50	R.K423.1
Náhradní svorky pro MINI rám	4	R.T826.1
Náhradní svorky pro MAXI rám	4	R.T827.1