

Vývěva membránová KNF pro agresivní látky

Vývěvy s teflonovou membránou

- Provoz bez hluku a vibrací, nevyžadují údržbu
- Odolné vůči agresivním plynům, parám kyselin a organických rozpouštědel
- Konstrukce odolná korozi, všechny části přicházející do styku s čerpaným médiem z teflonu, dlouhá životnost
- Pro rotační odparky, vakuovou filtraci a destilaci, náhrada za vodní vývěvu


Technické parametry

Maximální přípustná teplota okolí:	40°C
Materiál hlavy vývěvy :	PTFE
Membrána:	potažená PTFE
Vnitřní průměr hadice pro připojení:	10 mm

Model	N 810 Ft 18	N 810.3 Ft 18	N 820 Ft 18	N 820.3 Ft 18	N 840.3 Ft 18
Čerpací rychlost	10 l/min	10 l/min	20 l/min	20 l/min	34 l/min
Mezní tlak	100 mbar	8 mbar	100 mbar	8 mbar	8 mbar
Přetlak	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar
Výkon	100 W	90 W	130 W	120 W	245 W
Rozměry (š x h x v)	150 x 260 x 190 mm	140 x 280 x 190 mm	160 x 270 x 210 mm	160 x 310 x 210 mm	170 x 340 x 230 mm
Hmotnost	5,9 kg	6,9 kg	7,1 kg	9,3 kg	13,6 kg



Vývěva membránová KNF pro agresivní látky



N810FT.18