

Zkumavka centrifugační s kulatým dnem | NALGENE

Zkumavky s rovným okrajem 12 až 50 ml a s ohrnutým okrajem 50 a 100 ml

- Zamačkávací víčko nutno objednat samostatně
- Rovnoměrná tloušťka stěny a konstantní průměr zkumavky

Technické parametry

Materiál zkumavek:	čirý PC, nebo průsvitný PPCO
Materiál víčka:	PP
Maximální přetížení (při 22 °C):	50 000 × g



Zkumavky centrifugační z PPCO



Zkumavky centrifugační z PC



Zamačkávací víčka

Zkumavka					Víčko PP				
Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo	Objem (ml)	Průměr × výška (mm)	Materiál	Balení (ks)	Katalogové číslo
12	16 × 103	PPCO	10	N100120	12	16 × 103	PPCO	10	N310016
12	16 × 103	PC	10	N170120	12	16 × 103	PC	10	N310016
15	16 × 114	PPCO	10	N100150	15	16 × 114	PPCO	10	N310016
15	16 × 114	PC	10	N170150	15	16 × 114	PC	10	N310016
16	18 × 99	PPCO	10	N100160	16	18 × 99	PPCO	10	N310018

16	18 × 101	PC	10	N170160	16	18 × 101	PC	10	N310018
38	25 × 89	PPCO	10	N100380	38	25 × 89	PPCO	10	N310025
38	25 × 89	PC	10	N170380	38	25 × 89	PC	10	N310025
50	29 × 105	PPCO	10	N100500	50	29 × 105	PPCO	10	N310030
50	29 × 106	PC	10	N170500	50	29 × 106	PC	10	N310030
50	29 × 105	PPCO	10	N109500	50	29 × 105	PPCO	10	N310029
50	29 × 106	PC	10	N179500	50	29 × 106	PC	10	N310029
100*	32 × 164	PPCO	10	N101000	100*	32 × 164	PPCO	10	N310032
100*	32 × 165	PC	10	N171000	100*	32 × 165	PC	10	N310032

*Zkumavky s ohrnutým okrajem